


Kabel spoja Y

YDOGS040PLS0001H02



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	8...32 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...85
Zaštita		IP 67; (priklučen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina	[g]	86,2
Dimenzije	[mm]	24 x 24 x 54
Materijali		PA
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

E12552



Kabel spoja Y

YDOGS040PLS0001H02

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak


Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno; Kontakti: niklovano



Priključak



BK =

BN =

Boje žica :

crno

Smeđe