


E12556



Spojni kabel

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...24 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-30...70
Zaštita		IP 67; (priključen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina	[g]	119
Materijal ulivenog tijela		PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,4 mm; upleten; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x Konektor DEUTSCH, ravno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: niklovano



Priključak

