



Kabel spoja Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	8...32 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...80
Zaštita	IP 67; (priključen protupriključak)	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	461,3
Materijali	PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije	2	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibiljvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m



Kabel spoja Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak - Konektor DEUTSCH

Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno



Priključak



Električni priključak - utičnica

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

