


E12565



Spojni kabel s konektorom AMP

ADOGX060--A002E06



Električni podaci		
Radni napon	[V]	12...24 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...100
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67; (priključen protupriključak)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	246,4
Materijali		PBT
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E12565



Spojni kabel s konektorom AMP


ADOGX060--A002E06

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Priključak



BN = Boje žica :
RD = Smeđe
WH = Crveno
 Bijelo

Poveznik: 1 x Konektor AMP, ravno; Kontakti: niklovano