

Volumni kabel

CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona
Bez silikona	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	0...100

Mehanički podaci

Težina	[g]	2979
--------	-----	------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 100 m, MPPE, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)