




Utičnica AMP s mogućnošću ožičenja

SDOGV060--AFKCR



Električni podaci		
Radni napon	[V]	12...24 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...100
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67; (priključen protupriključak)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	14
Dimenzije	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materijali		kućište utičnice: PBT; Kontakti: pokositreno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		pokrivni čep: 6
		brtvljenje pojedinačnih jezgri: 2 x 0,5 mm²
		brtvljenje pojedinačnih jezgri: 4 x 2,5 mm²
		Naborani kontakti: 6
Električni priključak		
Utične stezaljke: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Utičnica AMP s mogućnošću ožičenja

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Priključak



Poveznik: 1 x Konektor AMP, ravno; Kontakti: pokositreno