


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGS060--AFKCR


Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	8...32 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67; (priključen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina	[g]	15,1
Materijali		Mjed niklovano; PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGS060--AFKCR

Električni priključak

6 x 0,5 mm²

Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Priključak

