


Ugradbeni komplet za ručne ventile i kugličaste ventile

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Primjena		
Dizajn	za tipove IND, INE	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	592,5
Promjer gornje prirubnice	[mm]	125
Vrsta gornje prirubnice prema normi ISO		F12
Produžetak osovine		M10
Materijali	Montažna ploča: plastika; metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4301/304)	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	