


E12614



Spojni kabel s utičnicom

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 50 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Mehanički podaci

Težina

[g]

62,1

Materijali

Mjed niklovano; kućište: TPU

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E12614



Spojni kabel s utičnicom

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak

Priključak

