


Montažni nosač

VALVE BRACKET 30-50MM



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja do pneumatskih pokretača VDI / VDE 3845

Mehanički podaci

Težina

[g]

454,5

Razmak između rupa za postavni nosač

80 x 30 / 130 x 30 mm

Visina osovine za pogon ventila

30 / 40 / 50 mm

Prikladno za promjere vratila [mm]

> 38

Materijali

Montažni nosač: nehrđajući čelik (1,4404/316L); adapter osovine: Aluminij

E12628



Montažni nosač

VALVE BRACKET 30-50MM

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata

vijak glave utičnice: 1 x M6 x 45, Plemeniti čelik

vijci glave utičnice: 8 x M5 x 8, Plemeniti čelik

šesterokutne matice: 8 x M5, Plemeniti čelik

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.