


# E12643



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGX050MSS0010H05



### Primjena

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti             |
| Dizajn           | kabel za napajanje, L-kodirano |

### Električni podaci

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| Radni napon                      | [V] | 63 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 16    |

### Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -40...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

### Mehanički podaci

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Težina                    | [g]  | 2174             |
| Dimenzije                 | [mm] | 49 x 15,6 x 15,6 |
| Materijali                |      | PP               |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPE              |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano  |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E12643



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGX050MSS0010H05

### Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |