


E12645



Spojni kabel s utičnicom

ADOGX050MSS0050H05



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Dizajn

kabel za napajanje, L-kodirano

Električni podaci

Radni napon

[V]

63 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

16

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

10463

Dimenzije

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materijali

PP

Materijal ulivenog tijela

TPE

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E12645



Spojni kabel s utičnicom

ADOGX050MSS0050H05

Električni priključak

Kabel: 50 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY