


E12648



Spojni kabel s utičnicom

ADOAX050MSS0010H05



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, L-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	63 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	2163
Dimenzije	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPE
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12648



Spojni kabel s utičnicom

ADOAX050MSS0010H05

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY