


E12660



Spojni kabel

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Dizajn

kabel za napajanje, L-kodirano

Električni podaci

Radni napon

[V]

64 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

16

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

257,2

Materijali

PP

Materijal ulivenog tijela

TPE

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Električni priključak

Kabel: 1,0 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak - 2

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

