


E12664



Spojni kabel

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za napajanje, L-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	64 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	4299,9
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPE
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

Električni priključak

Kabel: 20,0 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak - 2

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

