


E12670



Spojni kabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Dizajn		kabel za napajanje, L-kodirano
Električni podaci		
Radni napon	[V]	64 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	2182,7
Materijali		PP
Materijal ulivenog tijela		TPE
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Spojni kabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Električni priključak

Kabel: 10,0 m, PUR, crno, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak - 2

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

