


E12673



Spojivi utikač

SSTGX050ZDSFKPG



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Dizajn	L-kodirano

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 63 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	43,05
Dimenzije	[mm]	Ø 25 / L = 76
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojivi utikač

SSTGX050ZDSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: 1,5...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 8...13 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

