

Kabel spoja Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	8...32 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 67; (priključen protupriključak)

Mehanički podaci

Težina	[g]	405,214
Materijali		PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Kabel spoja Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Električni priključak - Konektor DEUTSCH C

Priključak



Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno



Električni priključak - utičnica A

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm





Kabel spoja Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Električni priključak - utičnica B

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

