


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK 65MM BASIC



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina [g]	79,8
Promjer sklopne kvrga [mm]	65,6
Razmak između rupa [mm]	80
Visina osovine pogona ventila [mm]	30
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 crno; metalni dijelovi: Plemeniti čelik; Pokazivač položaja: PA 6 Žuto
Zakretni moment pritezanja [Nm]	2,5...3

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak s poluokruglom glavom: 1 x M6 x 25, Plemeniti čelik EN ISO 7380-2:2011

E12724



Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK 65MM BASIC

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------