


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina	[g]	81,1
Promjer sklopne kvrga	[mm]	65,6
Razmak između rupa	[mm]	80
Visina osovine pogona ventila	[mm]	30
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 crno; metalni dijelovi: Plemeniti čelik; Pokazivač položaja: PA 6 Žuto	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	2,5...3

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak s poluokruglom glavom: 1 x M6 x 25, Plemeniti čelik EN ISO 7380-2:2011

E12725



Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------