


Utičnica s mogućnošću ožičenja

ecomatPanel/Connection Set



Električni podaci

Radni napon	[V]	8...32 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 20; (bez otpornika)

Mehanički podaci

Težina	[g]	10
Dimenzije	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materijali		kućište: PBT-GF20
Materijal ulivenog tijela		PBT

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		otpornik od 120 oma
		Naborani kontakti
		zaštitnom cijevi


Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

5 x 0,5...0,75 mm²

Poveznik: AMP MQS, ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Kontakti: pokositreno





Utičnica s mogućnošću ožičenja

ecomatPanel/Connection Set

Priključak

