


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGB050ZDSFKPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 400 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	9

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	48,808
Materijal ulivenog tijela		PA; PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Materijal za brtvljenje		NBR

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12774



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGB050ZDSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; AWG 16

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PA; PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Brtva: NBR; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

