


E12775



Spojivi utikač

SSTGB030ZDSFKPG



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon [V]

< 300 AC/DC

Zaštitna klasa

II

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...85

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]

51,9

Materijal ulivenog tijela

PBT

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Opaske

vodeći pin 1

Količina pakiranja

1 kom.

E12775



Spojivi utikač

SSTGB030ZDSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm; AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

