


E12776



Spojivi utikač

SSTGB050ZDSFKPG



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 300 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	9
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	54,7
Materijal ulivenog tijela		PBT
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske		
Opaske		Pin 4 vodeći
Količina pakiranja		1 kom.

E12776



Spojivi utikač

SSTGB050ZDSFKPG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm; AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

