


T razdjelnik

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 300 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	71,25
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač A

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno




T razdjelnik

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica B

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak - utičnica C

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno

