




T razdjelnik

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 400 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	8

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	102,65
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač A

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno





T razdjelnik

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Električni priključak

Priključak

Električni priključak - utičnica B

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak - utičnica C

Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno

