


## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0030C05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC561

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel |
| Bez silikona     | da                                                             |

## Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                 |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...80 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Težina                    | [g]  | 1286,4          |
| Dimenzije                 | [mm] | 15 x 15 x 46,5  |
| Materijali                |      | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU             |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel s utičnicom


ADOGH050MSS0030C05

### Električni priključak


Kabel: 30 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GY = | Sivo        |
| WH = | Bijelo      |