


Premosni kabel s utikačem ventila

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 24 AC/DC

Zaštita od prenapona

dioda u slobodnom hodu

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

44

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje



Premosni kabel s utikačem ventila

STGH050MSS0006B03VDAA041--S


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR / PVC, bez halogena; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed

