


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0010C05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC534

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	455,4
Dimenzije [mm]	15 x 15 x 46,5
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0010C05

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,5 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo