




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010B08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena		
Posebno svojstvo	Primjeren za povlačni lanac	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	537,5
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		kućište: TPU crno
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 15 x
	Brzina postupta	maks. 3 m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 30 °/m

E12167



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0010B08

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, crno; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm



Priključak

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

boje prema DIN
47100

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto