


E12226



Spojni kabel za Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena	Cross-over patch kabl; Patch kabel

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67; IP 42; (Utikač M12 / Utikač RJ45)

Mehanički podaci

Težina	[g]	167,2
Materijali		PUR / PC
Materijal ulivenog tijela		PUR / Računalo
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Spojni kabel za Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Električni priključak - utikač M12


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Zeleno, Ø 6,2 mm, zaštićen; 4 x 0,38 mm²

Priključak



Električni priključak - utikač RJ45

Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: Računalo

