

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010G04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	506,4
Dimenzije [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materijali	PVC
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

**Spojni kabel s utičnicom**

ADOAH040VAS0010G04

Električni priključakKabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen

**Priključak**

BK =
BN =
BU =
WH =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo
Bijelo