


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0025B08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	1206
Dimenzije	[mm]	28 x 15 x 38
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080MSS0025B08

Električni priključak

Kabel: 25 m, PUR, crno; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm



Priključak

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

boje prema DIN
47100

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
YE =	Žuto