
E12248

Spojni kabel

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	9,6...30 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	120,8
Dimenzije	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM; kućište: Hytrel G-4774 crno
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elasticno gibljvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.


E12248

Spojni kabel

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Električni priključak - utičnica


Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x Bajonet, ravno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

