


Spojivi utikač

SSTGH040MSSFKSG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	44,5
Dimenzije [mm]	20 x 20 x 62
Materijali	Tlačno lijevani cink niklovano
Materijal ulivenog tijela	Tlačno lijevani cink, niklovano
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojivi utikač

SSTGH040MSSFKSG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: sa mogućnošću zaštite



Priključak

