


## Spojivi utikač

SSTGH040MSSFPG



## Primjena

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
| Bez silikona     | da                               |

## Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 45 AC / < 70 DC |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C)     |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
| Zaštita                  | IP 68    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Težina [g]                | 24,9            |
| Dimenzije [mm]            | 20 x 20 x 52    |
| Materijali                | PA              |
| Materijal ulivenog tijela | PA              |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E12266



## Spojivi utikač

SSTGH040MSSFKPG

### Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Obloga kabla: Ø 2,5...3,5 mm

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

