




Y-razdjelnik

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC/DC
Zaštitna klasa		III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	3
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	15,7
Dimenzije	[mm]	11 x 27 x 38
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Vrsta konektora		M8
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Y-razdjelnik


ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

