

E12282



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0002H03



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 89,8

Dimenzije [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materijali TPU crno

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljenje	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E12282



Spojni kabel s utičnicom

ADOAA030MSS0002H03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN = Boje žica :
BU = Smeđe
GN/YE = Plavo
 zeleno/žuto