


E12289



Spojivi utikač

SSTGN040ZDSFKSG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	44,6
Dimenzije	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materijali		Tlačno lijevani cink niklovano
Materijal ulivenog tijela		Tlačno lijevani cink, niklovano
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E12289



Spojivi utikač

SSTGN040ZDSFKSG

Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm; AWG 18

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: sa mogućnošću zaštite



Priključak

