




Prigušni magnet

MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...250
---------------------	------	-----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	22,7
Dimenzije	[mm]	Ø 20
Materijali	tvrdi ferit HF 26/22; nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Snaga magnetskog polja	[mT]	70

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------