


Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0002H10

Otkazani artikal



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Zaštitna klasa III

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 2

Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 6

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...80



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0002H10

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	384,2	
Dimenzije	[mm]	21 x 26 x 145	
Materijali		PBT-GF20; Mjed niklovano	
Materijal ulivenog tijela		PBT-GF 20 / mjed, niklovano	
Broj ulaza razdjelne kutije		8	
Vrsta konektora		M8	
Primjeren za povlačni lanac		da	
Primjeren za povlačni lanac		Za elastичno gubljuost	min. promjer kabela 10 x
		Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
		Ciklus gibajna	> 5 Mio.
		Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	16 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utor


Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0002H10

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ijubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto

E12293

Razdjelna kutija

ZDO8F04HMSS0002H10

