


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080VAS0005E08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	325,2
Dimenzije	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH080VAS0005E08

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

boje prema DIN EN 60947-5-2 Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
OG =	Narančasto
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo