


E12315



Prekidni otpornik za PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)
--------------------------------------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	9,9
Dimenzije [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12315



Prekidni otpornik za PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6 Nm



Priključak

