


E12318



Spojni kabel s utikačem

ASTGH020MSS0002C02



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC

Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...70

Temperatura okoline (pokretna) [°C] -20...50

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 145,2

Dimenzije [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5

Materijali PUR

Materijal ulivenog tijela PUR

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično giblјvost	promjer kabela 7,5 x
	radiјus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	maksi. 5.5 m/s za vodoravnu dužinu putanje od 5 m i maksimalnim ubrzanјem od 10 m/s²
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	maks. dopuštena vlačna čvrstoća	50 N/mm² statički
		20 N/mm² dinamički

E12318



Spojni kabel s utikačem

ASTGH020MSS0002C02

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8 mm, zaštićen; 2 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak

