


Spojni kabel s utičnicom

ADOGI020MSS0002K02



Primjena

Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-20...50
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	145,4
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac		
	Za elastično giblјvost	promjer kabela 7,5 x
	radiјus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	maksi. 5.5 m/s za vodoravnu dužinu putanje od 5 m i maksimalnim ubrzanјem od 10 m/s²
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	maks. dopuštena vlačna čvrstoća	50 N/mm² statički
		20 N/mm² dinamički

E12320



Spojni kabel s utičnicom

ADOGI020MSS0002K02

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8 mm, zaštićen; 2 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak



GN = Boje žica :
Zeleno
RD = Crveno