


Y-razdjelnik

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	29,6
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Y-razdjelnik

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno

Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno