


E12332



Spojni kabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	612,5
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

