


E12333



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0010C04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel
Bez silikona	da

Elektrićni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanićki podaci

Težina	[g]	386,2
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlaćno lijevani cink, niklovano

Opaske

Kolićina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12333



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0010C04

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo