


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0005C04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Napomena o temperaturi okoline	21 dan: -25...120 °C
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	271
Dimenzije [mm]	28 x 15 x 38
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Tlačno lijevani cink
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	krivina savijanja min. promjer kabela 10 x

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0005C04

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo