


# E12341



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0030C04



### Primjena

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                                          |

### Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                       | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4                 |

### Radni uvjeti

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura okoline [°C]       | -25...85       |
| Napomena o temperaturi okoline | 21 dan: ...120 |
| Zaštita                        | IP 67          |

### Mehanički podaci

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Težina [g]                  | 1479                                       |
| Dimenzije [mm]              | 28 x 15 x 38                               |
| Materijali                  | TPU                                        |
| Materijal ulivenog tijela   | TPU                                        |
| Zaporna matica materijala   | Tlačno lijevani cink                       |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                         |
| Primjeren za povlačni lanac | krivina savijanja min. promjer kabela 10 x |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E12341



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0030C04

### Električni priključak


Kabel: 30 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |